

Garant

GARANT Master ECO VDI prihvat za alat oblik C1 aksijalni, desni, Ø drške d1: 50mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319106 50
GTIN	4067263237976
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, GARANT Eco – za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830 – 273891 i GARANT Eco – za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

h_2	41 mm
l_1	100 mm
h_5	50 mm
b_1	100 mm

h ₁	25 mm
b ₂	50 mm
Širina drške b ₃	26 mm
h ₆	60 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 50
Ø drške d ₁	50 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata