

**Garant****GARANT Master ECO VDI prihvat za alat oblik C1 aksijalni, desni, Ø drške d1: 20mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319106 20
GTIN	4067263237938
Razred artikla	31V

## Opis

### Izvedba:

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

**GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, GARANT Eco – za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830 – 273891 i GARANT Eco – za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.**

### Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Tehnički opis

$h_6$	30 mm
$b_1$	52 mm
$h_1$	16 mm
$h_5$	25 mm

Kod boje za VDI dršku	VDI 20
$b_2$	27 mm
$h_2$	22 mm
Širina drške $b_3$	13 mm
$l_1$	55 mm
Ø drške $d_1$	20 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata