

**Garant****GARANT Master ECO VDI prihvata za alat oblik C1 aksijalni, desni, Ø drške d1: 30mm**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319106 30
GTIN	4067263237952
Razred artikla	31V

### Opis

**Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

**GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, GARANT Eco – za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830 – 273891 i GARANT Eco – za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.**

**Upotreba:**

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Tehnički opis

Širina drške b <sub>3</sub>	17 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
Ø drške d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>1</sub>	70 mm

h <sub>5</sub>	28 mm
b <sub>2</sub>	35 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
b <sub>1</sub>	70 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata