

Garant**GARANT Master ECO VDI prihvat za alat oblik C2 aksijalni, lijevi, Ø drške d1: 20mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 319116 20 |
| GTIN | 4067263237983 |
| Razred artikla | 31V |

Opis**Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, **GARANT Eco** – za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830 – 273891 i **GARANT Eco** – za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------|-------|
| b ₁ | 52 mm |
| b ₂ | 27 mm |
| h ₂ | 22 mm |
| Širina drške b ₃ | 13 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| l_1 | 55 mm |
| \varnothing drške d_1 | 20 mm |
| Kod boje za VDI dršku | VDI 20 |
| h_1 | 16 mm |
| h_5 | 25 mm |
| h_6 | 30 mm |
| Oblik | C |
| Vrsta proizvoda | VDI držač alata |