

Garant**GARANT Master Eco VDI prihvat za alat oblik C2 aksijalni, lijevi, Ø drške d1: 30mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319116 30
GTIN	4067263238003
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, **GARANT Eco** – za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830 – 273891 i **GARANT Eco** – za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

Kod boje za VDI dršku	VDI 30
h_6	38 mm
b_1	70 mm
l_1	70 mm

h_5	28 mm
Ø drške d_1	30 mm
b_2	35 mm
h_2	29 mm
h_1	20 mm
Širina drške b_3	17 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata