

**Garant**

**GARANT Master ECO VDI prihvat za alat oblik C3 aksijalni, desni, Ø drške d1: 40mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319126 40
GTIN	4067263238065
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

**GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, GARANT Eco – za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830 – 273891 i GARANT Eco – za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.**

**Upotreba:**

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Tehnički opis**

b <sub>1</sub>	85 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
l <sub>1</sub>	85 mm
b <sub>2</sub>	42,5 mm

Kod boje za VDI dršku	VDI 40
$h_2$	34 mm
Širina drške $b_3$	20,5 mm
$\varnothing$ drške $d_1$	40 mm
$h_5$	32,5 mm
$h_6$	48 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata