

Garant

GARANT Master ECO VDI prihvat za alat oblik C3 aksijalni, desni, Ø drške d1: 20mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319126 20
GTIN	4067263238034
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, GARANT Eco – za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830 – 273891 i GARANT Eco – za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

h_6	30 mm
b_1	52 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm

Širina drške b_3	13 mm
h_2	22 mm
h_1	16 mm
Ø drške d_1	20 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 20
b_2	27 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata