

**Garant****GARANT Master Eco VDI prihvat za alat oblik C2 aksijalni, lijevi, Ø drške d1: 50mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319116 50
GTIN	4067263238027
Razred artikla	31V

## Opis

### Izvedba:

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

**GARANT Eco** – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, **GARANT Eco** – za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830 – 273891 i **GARANT Eco** – za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.

### Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Tehnički opis

b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
h <sub>2</sub>	41 mm
Ø drške d <sub>1</sub>	50 mm

$l_1$	100 mm
$b_1$	100 mm
$h_1$	25 mm
Širina drške $b_3$	26 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 50
$h_6$	60 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata