

Garant

GARANT Master Eco VDI prihvat za alat oblik C4 aksijalni, lijevi, Ø drške d1: 20mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319136 20
GTIN	4067263238089
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, GARANT Eco – za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830 – 273891 i GARANT Eco – za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

Ø drške d ₁	20 mm
h ₂	22 mm
Širina drške b ₃	13 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 20

h_6	30 mm
b_1	52 mm
b_2	27 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata