

**Digitalni brzi mjerač debljine, Mjerno područje: 0-12,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	438191 0-12,5
GTIN	4031452200546
Razred artikla	46C

Opis**Izvedba:**

Digitalni brzi mjerač debljine s podiznom tipkom (mjerna sila neovisno o korisniku), okvir u lakoj izvedbi, lakirani. Mjerne površine kaljene i brušene.

Prijenos podataka putem RS 232 ili USB veze uz kabel za prijenos podataka (nije u kompletu) je moguć.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Tehnički opis

Opskrba energijom	na bateriju
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Istovar	50 mm
Broj sadržanih baterija	1
Tip baterije	Gumb-baterija
Ø mjernih površina	10 mm

Mjerno područje	0 - 12,5 mm
Očitavanje	0,001 mm
Prihvat	USB međusklop
Prihvat	RS232C-prihvat
Pakiranje	stabilna kutija
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,004 mm
Standard	Tvornička norma
Izvedba mjerne površine	kaljeni i brušeni
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	C6
Vrsta proizvoda	Brzi uređaj za mjerenje debljine

Usluge

KalibriranjeBrzi uređaj za mjerenje debljine maks. mjerno područje 200	023420 200
DAkkS kalibriranjeBrzi uređaj za mjerenje debljine maks. mjerno područje 30	023430 30

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------