

**Digitalni brzi mjerač debljine, Mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	438192 0-25
GTIN	4031452200461
Razred artikla	46C

Opis**Izvedba:**

Prijenos podataka putem RS 232 ili USB veze uz kabel za prijenos podataka (nije u kompletu) je moguć.

Digitalni brzi mjerač debljine s podiznom tipkom (mjerna sila neovisno o korisniku), okvir u lakoj izvedbi, lakirani. Mjerne površine kaljene i brušene.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	1
Ø mjernih površina	10 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Istovar	200 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Očitavanje	0,01 mm
Tip baterije	Gumb-baterija

Mjerno područje	0 - 25 mm
Prihvat	USB međusklop
Prihvat	RS232C sučelje
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,02 mm
Standard	Tvornička norma
Izvedba mjerne površine	kaljeni i brušeni
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	C6
Vrsta proizvoda	Brzi uređaj za mjerenje debljine

Usluge

KalibriranjeBrzi uređaj za mjerenje debljine maks. mjerno područje 200	023420 200
DAkkS kalibriranjeBrzi uređaj za mjerenje debljine maks. mjerno područje 30	023430 30

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------