

HEDI

Kolut za namatanje kabela od pune plastike, Tip: 20N2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081131 20N2
GTIN	4003644024858
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

HEDI® označava kvalitetu motalica za kabele „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.

Robusna motalica za kabele od plastike otporne na udarac sa **zaštitom od pregrijavanja**.

Odobreno za stalnu primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.

- **400 V ulazni utikač CEE 16 A.**
- **1x 400 V CEE izlazna utičnica 16 A sa samozatvarajućim poklopcem i prekidačem za termalnu zaštitu.**
- **2x 250 V standardne šuko utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.**
- **Nagib od 7 stupnjeva za veći razmak od tla i udobno nošenje.**
- **Uklonjivi nosač kablova i vodilica za optimalno usmjeravanje kablova.**
- **Žljebovi za odvod vode.**
- **Moguća je jednostavna montaža na zid.**

Kompaktne i visokokvalitetne HEDI® plastične motalice za kabele s promjerom bubnja od 250 mm, s ergonomskim i sigurnosnim karakteristikama.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od $\varnothing > 1$ mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Tehnički opis

IP-klasa zaštite	IP 44
Razred kabla	H07RN-F
Duljina kabla	20 m
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI
Materijal kabla	Neopren-guma
Nazivna snaga, odrolano	5500 (16 A) W
Struktura kabla	5G2,5
Nazivni napon	400 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele