

## HEDI

Motalica za kabele od pune plastike za F, B, PL i CZ, Tip: 20N2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081132 20N2
GTIN	4003644024865
Razred artikla	08B

### Opis

#### Izvedba:

HEDI® označava kvalitetu motalica za kabele „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.

Robusna motalica za kabele od plastike otporne na udarac sa **zaštitom od pregrijavanja**.

**Odobreno za stalnu primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.**

- **400 V ulazni utikač CEE 16 A.**
- **1× 400 V CEE izlazna utičnica 16 A sa samozatvarajućim poklopcem i prekidačem za termalnu zaštitu.**
- **2× 250 V standardne šuko utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.**
- **Nagib od 7 stupnjeva za veći razmak od tla i udobno nošenje.**
- **Uklonjivi nosač kablova i vodilica za optimalno usmjeravanje kablova.**
- **Žljebovi za odvod vode.**
- **Moguća je jednostavna montaža na zid.**

Kompaktne i visokokvalitetne HEDI® plastične motalice za kabele s promjerom bubnja od 250 mm, s ergonomskim i sigurnosnim karakteristikama.

S utičnicama za **Francusku, Belgiju, Poljsku i Češku.**

#### Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od  $\varnothing > 1$  mm, ali alate i žice treba držati podalje.

## Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Materijal kabla	Neopren-guma
IP-klasa zaštite	IP 44
Nazivna snaga, odrolano	5500 (16 A) W
Razred kabla	H07RN-F
Duljina kabela	20 m
Nazivni napon	400 V
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI
Struktura kabla	5G2,5
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele