



## Akumulatorska udarna bušilica, tip: M18FPD3-2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070110 M18FPD3-2
GTIN	
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

- Učinkovita baterijska udarna bušilica-odvijač s 2 brzine s podešavanjem okretnog momenta u više stupnjeva.
- REDLITHIUM-ION™ litij-ionske baterije Red s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.
- Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
- Metalna brzostezna glava za svrdlo FIXTEC sa zaključavanjem vretena.
- Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.
- LED-osvjetljenje radnog područja.
- Motor POWERSTATE™ bez četkica (ne vel. M18BPD4) za maksimalnu učinkovitost. Minimalno trošenje i do 10 puta dulji vijek trajanja od standardnih DC motora.
- Elektronika REDLINK PLUS™ – zaštita od preopterećenja i upravljanje učinkovitosti.

Aku udarna bušilica odvijač s visokim okretnim momentom od 158 Nm i ukupnom duljinom od samo 175 mm.

#### Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 – 073816, 073827 i 073840. Odgovarajući Bluetooth Tracking modul možete pronaći na 070103 BTT-1.

### Tehnički opis

maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	16 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	89 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	2100 min <sup>-1</sup>
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	1,85 m/s <sup>2</sup>
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Konstrukcija motora	FUEL™
Vrsta baterije	Litij-ionska
Oznaka proizvođača	M18 FPD3
maksimalan okretni moment	158 Nm
tipična uporaba	Heavy Duty
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Napon baterije	18 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja	11,3 m/s <sup>2</sup>
Težina	2,1 kg
Kapacitet baterije	2 Ah
Broj sadržanih baterija	2
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	16 mm
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač

## Pribor

Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18
--	-------------