



## Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: M18FDD3-5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070210 M18FDD3-5
GTIN	4058546376574
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

**MILWAUKEE – akumulatorska bušilica-odvijač** Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s **nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti**. Robusno **metalno kućište prijenosnika** za dugi vijek trajanja. **FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo** sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe. Vrhunski model FUEL™ s **motorom POWERSTATE™ bez četkica** za najveću učinkovitost.

**Minimalno trošenje** i do 10 puta dulji vijek trajanja od standardnih DC motora. Visoka učinkovitost i povećani kapacitet baterije omogućuju **do 2x dulje vrijeme korištenja** (u usporedbi s drugim litij-lonskim tehnologijama). **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinstveno upravljanje snagom:

- **S komunikacijom između sustava pogonski stroj – baterija.**
- **Sa zaštitom od preopterećenja za dulji vijek trajanja baterije, motora i prijenosnika.**

#### Dio isporuke:

Uključujući dodatnu ručicu za lakšu potporu okertnog momenta.

Uključuje 2x M18 Red Li-lonske baterije, M12-18 FC punjač, kopča za remen i HD-kutiju (sistemski kofer).

#### Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatori i punjače možete pronaći od br. 073816, br. 073827 i br. 073840.

## Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Težina	2,1 kg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Broj sadržanih baterija	2
maksimalan okretni moment tvrdo	158 Nm
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
Kapacitet baterije	5 Ah
Napon baterije	18 V
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	89 mm
Oznaka proizvođača	M18 FDD3-502X
maksimalan broj okretaja 2. brzina	2100 min <sup>-1</sup>
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
tipična uporaba	Heavy Duty
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	16 mm
Opskrba energijom	Baterijski pogon
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač