



Akumulatorski odvijač s račnom, duga verzija, Tip: M12FHIR14L



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070234 M12FHIR14L
GTIN	4058546410759
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Izuzetno brzi baterijski odvijač s račnom **dugog** vijeka trajanja korisnicima omogućuju bolji pristup u skučenim prostorima.

· **Model REDLINK™ PLUS elektronički POWERSTATE™ motor bez četkica**

Dio isporuke:

Bez baterije i punjača.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 i br. 073839.

Tehnički opis

Prihvat za alat	Četverokut, 1/4 cola
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 450 min ⁻¹
Težina	1,1 kg
Napon baterije	12 V
tipična uporaba	Strong

maskimalan okretni moment tvrdo	47 Nm
Vrsta baterije	Litij-ionska
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija	0
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
Oblik konstrukcije	Odvijač s čegrtaljkom
Oznaka proizvođača	M12FHIR14LR
Vrsta proizvoda	Odvijač