

AEG

Akumulatorski kompaktni udarni odvijač, Tip: BSB18SBL2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070115 BSB18SBL2
GTIN	4058546403423
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Akumulatorski odvijač s udarnom bušilicom s 2 brzine i motorom bez četkica.

- **Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno zabušivanje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.**
- **Mjenjač od punog metala s 2 brzine s mogućnošću uključivanja udarnog mehanizma za bušenje u metal, kamen i zid.**
- **Višestepeno podešavanje momenta i uklonjiva stezna glava.**

Praktičan i snažan „Sub-Compact“ aku odvijač s udarnom bušilicom od 18 V.

Dio isporuke:

Bez akumultora i bez punjača, u kartonu.

Napomena:

Odgovarajuće baterije mogu se pronaći pod br. 073846 – 073848, odgovarajući punjači i kompleti elektropokretača mogu se pronaći pod br. 073841 i 073844.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 500 min ⁻¹
Vrsta baterije	Litij-ionska

maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	13 mm
Težina	1,7 kg
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija	0
maskimalan okretni moment tvrdo	65 Nm
Oznaka proizvođača	BSB18SBL2-0
tipična uporaba	Heavy Duty
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	AEG tip AS 18 V
maskimalan mekani okretni moment	32 Nm
Napon baterije	18 V
Konstrukcija motora	bez četkica
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1700 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	< 2,5 m/s ²
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	40 mm