

AEG

Akumulatorski kompaktni udarni odvijač, tip: BSB18C2X22



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070229 BSB18C2X22
GTIN	4058546010850
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Akumulatorski odvijač s udarnom bušilicom s 2 brzine i motorom bez četkica.

- **Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.**
- **Mjenjač od punog metala s 2 brzine s mogućnošću uključivanja udarnog mehanizma za bušenje u metal, kamen i zid.**
- **Višestepeno podešavanjejestznog momenta i stezna glava koja se može skinuti.**

Kompaktna i snažna akumulatorska udarna bušilica od 18 V za zahtjevnu upotrebu. Odvojiva glava bušilice.

Dio isporuke:

Uključujući 2 × 18 V / 2,0 Ah PRO litij-ionska baterija, punjač i transportni kofer.

Napomena:

Odgovarajuće akumulatore pronaći ćete pod br. 073846 – 073848, a odgovarajuće punjače i starter setove možete pronaći pod br. 073841 i 073844.

Tehnički opis

maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	45 mm
-----------------------------------	-------

Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	14 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	AEG tip AS 18 V
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Konstrukcija motora	bez četkica
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	< 2,5 m/s ²
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1800 min ⁻¹
Pakiranje	Transportni kofer
Oznaka proizvođača	BSB18C2XLI-202C
Broj sadržanih baterija	2
Kapacitet baterije	2 Ah
Težina	1,7 kg
tipična uporaba	Heavy Duty
maskimalan mekani okretni moment	32 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 450 min ⁻¹
Napon baterije	18 V
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maskimalan okretni moment tvrdo	60 Nm
Vrsta baterije	Litij-ionska
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač