

# AEG

## Akumulatorski kombinirani čekić, tip: BBH18BL2-5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075535 BBH18BL2-5
GTIN	4058546417109
Razred artikla	07A

### Opis

Izvedba:

Akumulatorski kombinirani čekić bez četkica od 18 V s robusnim metalnim kućištem i SDS-plus prihvatom za alat. Sigurnosna spojka. Blokiranje udara za bušenje drva i metala. Blokiranje rotacije za lagan rad dlijetom. Ručka s antivibracijskim sustavom.

Dio isporuke:

Uključujući 2 × 18 V / 5,0Ah litij-ionske baterije, punjač i transportni kofer.

### Tehnički opis

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	AEG tip AS 18 V
Opskrba energijom	na bateriju
Pakiranje	Transportni kofer
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	26 mm
Kapacitet baterije	5 Ah
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm

Prihvat za alat oblik	SDS Plus
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalan broj udaraca	5000 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvođača	BBH18BL2
Udarna energija	2,5 J
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	30 mm
maksimalne vibracije prema EN	18,3 m/s <sup>2</sup>
Broj sadržanih baterija	2
Napon baterije	18 V
Težina	3 kg
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Bušači čekić