

Garant

GARANT Softcut® HSI uska podjela, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 100/10mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 214857 100/10 |
| GTIN | 4045197553485 |
| Razred artikla | 210 |

Opis

Izvedba:

Iznimno miran rad omogućuje pozitivna geometrija alata. Vrlo čvrsta izvedba rezne pločice za najveće posmake. Izmjenjive pločice učvršćuju se vijcima iznimno otpornim na smično opterećenje.

Upotreba:

Za izvanredne kvalitete površina. Ravno glodanje.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Pri $a_e > 0,5 \times D$ $a_{p\max}$ smanjiti na 6 mm.

Za precizne 90° kutove odaberite $a_p = 8$ mm.

Da biste mogli koristiti sve **4 oštrice**, izmjenjiva pločica se mora **uvijek zakretati u navedenom smjeru (suprotno od smjera kazaljke na satu)**.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SO.. 1205.. |
| Ø reza D_c | 100 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 50 mm |
| Ø prihvatne rupe | 32 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) |
| maksimalna dubina reza ap maks | 10 mm |
| Broj oštrica Z | 10 |
| Seriya | Softcut® |
| Izvedba drške | s provrtom |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj |
| Primjena glodala | Kutno glodanje |
| Podjela oštrica | nejednako |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm | 211750 3,0 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 5IP | 674252 5IP |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219833 |