

FLUKE.

Strujna kliješta, tip: 378FC**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473290 378FC
GTIN	195112002148
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Kliješta za mjerenje struje s velikim, dobro čitljivim LCD ekranom uskog i ergonomskog dizajna. Izmjerite napon i struju bez kontakta pomoću tehnologije FieldSense™. Fluke Connect Software za snimanje i analizu rezultata mjerenja. Mjerenje iznimno visokih struja s fleksibilnim iFlex® transformatorom struje.

Standard:**EN 61010-1****Dio isporuke:**

Uklj. mjerne vodove i torbu. Baterije 2x br. 081561 vel. LR6.

Tehnički opis

Kapacitet	100,0 µF do 1000 µF
Opseg prikaza	6000
Kategorija prenapona	CAT III 1000 V
Kategorija prenapona	CAT IV 600 V
Otpor	0,1 Ω – 60 kΩ

Izmjenična struja AC	0,1 A – 2500 A
Broj sadržanih baterija	2
Izmjenični napon AC	0,1 V – 1000 V
Frekvencija	5 Hz – 500 Hz
Osnovna preciznost	2 %
Opskrba energijom	na bateriju
maksimalni otvor kliješta	34 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Funkcija memorije	HOLD, MAX/MIN
Mjerni postupak	TRUE RMS (AC)
Istosmjerni napon DC	0,1 V – 1000 V
Istosmjerni napon DC	0,1 A – 1000 A
Standard	EN 61010-1
Kalibriranje	I4
Vrsta proizvoda	Električna kliješta

Usluge

KalibriranjeStrujna kliješta tip D	027050 D
DAkKS kalibriranjeStrujna kliješta tip D	027060 D