

BENNING**Multimetar, oznaka proizvođača: MM7-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473300 MM7-2
GTIN	4014651446908
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Čvrsto plastično kućište s LCD zaslonom velikog formata od 3.1/2 cola, 4 cola ili 4.3/4 cola.

Upotreba:

Digitalni multimetri za široko polje primjene. Velika sigurnost upotrebe i dodatne funkcije. Automatska funkcija automatskog prebacivanja AC/DC i odabira raspona mjerenja, funkcija LoZ s niskom impedancijom ulaza, Fast Ispitivanje prolaza, provjera utičnice s upozorenjem (zaštita osigurača).

Standard:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Dio isporuke:

Uključuje baterije, mjerne vodove, kompaktnu zaštitnu kutiju, upute za upotrebu. Senzor temperature žice, gumeni zaštitni okvir.

Tehnički opis

Istosmjerni napon DC	0,01 μ A – 10 A
Opskrba energijom	na bateriju
Otpor	0,01 Ω – 60 M Ω

Izmjenična struja AC	0,01 μ A – 10 A
Kapacitet	0,01 nF – 10 mF
Voltni senzor (beskontaktni)	da
Opseg prikaza	60000
Frekvencija	0,001 Hz – 1 MHz
Kategorija prenapona	CAT IV 600 V
Kategorija prenapona	CAT III 1000 V
Funkcija memorije	HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL
Broj sadržanih baterija	2
Osnovna preciznost	0,03 %
Kalibriranje	I3
Kalibriranje	I7
Ispitivanje dioda	da
Ispitivanje prolaza	da
Istosmjerni napon DC	10 μ V – 1000 V
Temperatura	-200 - 1090 °C
Izmjenični napon AC	10 μ V – 1000 V
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Mjerni postupak	TRUE RMS
Materijal kućišta	Plastika
Vrsta proizvoda	Multimetar

Usluge

DAkKS kalibriranjeTemperaturni senzor s indikatorom / bez indikatora tip A	027540 A
KalibriranjeTemperaturni senzor s/bez indikatora tip A	027520 A
KalibriranjeDigitalni multimetar broj mjesta iza zareza 3	027000 3
DAkKS kalibriranjeDigitalni multimetar broj mjesta iza zareza 3	027010 3

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3

081561 LR3