

BENNING**Multimetar, oznaka proizvođača: MM2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473300 MM2
GTIN	4014651000520
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Čvrsto plastično kućište s LCD zaslonom velikog formata od 3.1/2 cola, 4 cola ili 4.3/4 cola.

Upotreba:

Digitalni multimetri za široko polje primjene. Velika sigurnost upotrebe i dodatne funkcije. Precizni rasponi mjerenja struje (200 μ A i 2/20/200 mA) za mjerenje ionizacijske struje na plinskom plameniku i za ispitivanje žrtvovane anode u spremniku tople vode (tehničari za grijanje i klimatizaciju).

Standard:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Dio isporuke:

Uključuje baterije, mjerne vodove, kompaktnu zaštitnu kutiju, upute za upotrebu. Zaštitni okvir od gume.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	2
Kalibriranje	I3
Istosmjerni napon DC	100 μ V – 1000 V

Mjerni postupak	RMS
Ispitivanje prolaza	da
Ispitivanje dioda	da
Otpor	0,1 Ω – 20 M Ω
Izmjenična struja AC	0,1 μ A – 20 A
Istosmjerni napon DC	0,1 μ A – 20 A
Opseg prikaza	2000
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 6LR61
Kategorija prenapona	CAT III 600 V
Kategorija prenapona	CAT II 1000 V
Osnovna preciznost	0,5 %
Izmjenični napon AC	100 μ V – 750 V
Opskrba energijom	na bateriju
Materijal kućišta	Plastika
Vrsta proizvoda	Multimetar

Usluge

Kalibriranje Digitalni multimetar broj mjesta iza zareza 3	027000 3
DAkKS kalibriranje Digitalni multimetar broj mjesta iza zareza 3	027010 3

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina 6LR61	081561 6LR61
---	--------------