

BENNING**Multimetar, oznaka proizvođača: MM2-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473300 MM2-1
GTIN	4014651446915
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Čvrsto plastično kućište s LCD zaslonom velikog formata od 3.1/2 cola, 4 cola ili 4.3/4 cola.

Upotreba:

Digitalni multimetri za široko polje primjene. Velika sigurnost upotrebe i dodatne funkcije. Ulazna razina u profesionalni tehnika mjerenja. S optimalnim omjerom cijene i učinka. Brzo ispitivanje prolaza, provjera utičnice s upozorenjem (zaštita osigurača).

Standard:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Dio isporuke:

Uključuje baterije, mjerne vodove, kompaktnu zaštitnu kutiju, upute za upotrebu. Zaštitni okvir od gume.

Tehnički opis

Istosmjerni napon DC	10 μ V – 1000 V
Opseg prikaza	6000
Kalibriranje	I3
Funkcija memorije	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL

Opskrba energijom	na bateriju
Otpor	0,1 Ω – 60 M Ω
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Ispitivanje dioda	da
Kategorija prenapona	CAT III 1000 V
Kategorija prenapona	CAT IV 600 V
Voltni senzor (beskontaktni)	da
Izmjenični napon AC	10 μ V – 1000 V
Mjerni postupak	TRUE RMS
Broj sadržanih baterija	2
Ispitivanje prolaza	da
Frekvencija	10 Hz – 1 kHz
Osnovna preciznost	0,2 %
Materijal kućišta	Plastika
Vrsta proizvoda	Multimetar

Usluge

Kalibriranje Digitalni multimetar broj mjesta iza zareza 3	027000 3
DAkKS kalibriranje Digitalni multimetar broj mjesta iza zareza 3	027010 3

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------