

BENNING**Multimetar, oznaka proizvođača: MM2-3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473300 MM2-3
GTIN	4014651446939
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Čvrsto plastično kućište s LCD zaslonom velikog formata od 3.1/2 cola, 4 cola ili 4.3/4 cola.

Upotreba:

Digitalni multimetri za široko polje primjene. Velika sigurnost upotrebe i dodatne funkcije. Ulazna razina u profesionalni tehnika mjerenja. S optimalnim omjerom cijene i učinka. Brzo ispitivanje prolaza, provjera utičnice s upozorenjem (zaštita osigurača).

Standard:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Dio isporuke:

Uključuje baterije, mjerne vodove, kompaktnu zaštitnu kutiju, upute za upotrebu. Senzor temperature žice, gumeni zaštitni okvir.

Tehnički opis

Izmjenična struja AC	1 mA – 10 A
Otpor	0,1 Ω – 60 MΩ
Kalibriranje	I3
Kalibriranje	I7

Osnovna preciznost	0,2 %
Frekvencija	10 Hz – 1 kHz
Temperatura	-40 - 400 °C
Istosmjerni napon DC	10 µV – 1000 V
Izmjenični napon AC	10 µV – 1000 V
Voltni senzor (beskontaktni)	da
Kapacitet	0,01 nF – 10 mF
Broj sadržanih baterija	2
Mjerni postupak	TRUE RMS
Opskrba energijom	na bateriju
Ispitivanje dioda	da
Ispitivanje prolaza	da
Istosmjerni napon DC	1 mA – 10 A
Funkcija memorije	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Kategorija prenapona	CAT III 1000 V
Kategorija prenapona	CAT IV 600 V
Opseg prikaza	6000
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Materijal kućišta	Plastika
Vrsta proizvoda	Multimetar

Usluge

DAkKS kalibriranje Digitalni multimetar broj mjesta iza zarez 3	027010 3
Kalibriranje Digitalni multimetar broj mjesta iza zarez 3	027000 3
Kalibriranje Temperaturni senzor s/bez indikatora tip A	027520 A
DAkKS kalibriranje Temperaturni senzor s indikatorom / bez indikatora tip A	027540 A

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3

081561 LR3