

FLUKE.

Multimetar, tip: 115**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473322 115
GTIN	095969344814
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Ergonomsko plastično kućište s integriranim držačem. Veliki LCD ekran za dobru čitljivost. Pouzdano i jednostavno za rukovanje - **upozorava kod pogrešno priključenih mjernih vodova**. Zahvaljujući jednostavnom radu, idealan je za korištenje u mobilnom servisu.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Digitalni multimetri za široko polje primjene, velika sigurnost upotrebe i dodatne funkcije.

Standard:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Dio isporuke:

Uključuje bateriju 081561 6LR61, mjerne vodove i izolacijske kapice koje se mogu skinuti.

Tehnički opis

Mjerni postupak	TRUE RMS
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem	ne

Ispitivanje prolaza	da
IP-klasa zaštite	IP 67
Otpor	0,1 Ω – 40 M Ω
Istosmjerni napon DC	0,1 mV – 600 V
Kapacitet	1 nF – 1 mF
Kategorija prenapona	CAT III 600 V
Opseg prikaza	6000
Izmjenična struja AC	0,1 mA – 10 A
Broj sadržanih baterija	1
Frekvencija	0,01 Hz – 50 kHz
Opskrba energijom	na bateriju
Ispitivanje dioda	da
Izmjenični napon AC	0,1 mV – 600 V
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 6LR61
Istosmjerni napon DC	0,1 mA – 10 A
Osnovna preciznost	0,05 %
Kalibriranje	I3
Vrsta proizvoda	Multimetar

Usluge

DAkKS kalibriranje Digitalni multimetar broj mjesta iza zarez 3	027010 3
Kalibriranje Digitalni multimetar broj mjesta iza zarez 3	027000 3

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina 6LR61	081561 6LR61
---	--------------