

FLUKE.

Multimetar, tip: 87VMAX**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473322 87VMAX
GTIN	095969926287
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Ergonomsko plastično kućište s integriranim držačem. Veliki LCD ekran za dobru čitljivost. Pouzdano i jednostavno za rukovanje - **upozorava kod pogrešno priključenih mjernih vodova**. Dodatno LED pozadinsko osvjtljenje i mjerenje temperature. Robusni Multimetar otporan je na pad s visine do 4 metra. Vrsta zaštite IP67. Potpuno otporan na vodu i prašinu.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira

Upotreba:

Digitalni multimetri za široko polje primjene, velika sigurnost upotrebe i dodatne funkcije.

Standard:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Dio isporuke:

Uključuje bateriju 081561 6LR61, mjerne vodove i izolacijske kapice koje se mogu skinuti.
Uključuje temperaturni senzor.

Tehnički opis

Kategorija prenapona	CAT IV 600 V
----------------------	--------------

Kategorija prenapona	CAT III 1000 V
Otpor	0,1 Ω – 50 M Ω
Opskrba energijom	na bateriju
Kalibriranje	I3
Kalibriranje	I7
Istosmjerni napon DC	0,1 μ A – 10 A
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem	da
Ispitivanje dioda	da
Opseg prikaza	6000
Izmjenični napon AC	0,1 mV – 1000 V
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 6LR61
Ispitivanje prolaza	da
Istosmjerni napon DC	0,1 mV – 1000 V
Temperatura	-200 - 1090 °C
Frekvencija	0,05 Hz – 200 kHz
Osnovna preciznost	0,05 %
Broj sadržanih baterija	1
Izmjenična struja AC	0,1 μ A – 10 A
Mjerni postupak	TRUE RMS
Oznaka proizvođača	87V
IP-klasa zaštite	IP 67
Kapacitet	0,01 nF – 10 mF
Vrsta proizvoda	Multimetar

Usluge

Kalibriranje Digitalni multimetar broj mjesta iza zareza 3	027000 3
DAkkS kalibriranje Digitalni multimetar broj mjesta iza zareza 3	027010 3

Pribor

Mjerni vodovi Ø mjernih vrhova 1 mm	473318 1
Mjerni vodovi Ø mjernih vrhova 2 mm	473318 2
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina 6LR61	081561 6LR61
Torba C150 tip F	473337 F
Magnetski ovjes tip TPAK	473329 TPAK