

metabo**Akumulatorski udarni odvijač, uključujući LiHD bateriju, Tip: 18LTX800****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	074060 18LTX800
GTIN	4061792228719
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Veliki okretni momenti za teške zadatke.**

Akumulatorski udarni odvijači klase LTX dostupni su s maksimalnim okretnim momentom od 300 Nm, 800 Nm ili 1750 Nm. Savršeno prikladni za teške zadatke uvrtnja vijaka u svim rasponima učinka. Također su opremljeni APS (Automatic Power Shift) načinom rada:

- **Otpuštanje u APS načinu rada: sprječava otpadanje vijka/matice automatskim smanjenjem broja okretaja nakon otpuštanja.**
- **Uvrtnje u APS načinu rada: sprječava pretjerano zatezanje vijka/matice automatskim isključivanjem nakon prvog udarca.**

Svi Metabo akumulatori dolaze s 3-godišnjim jamstvom, bez obzira na broj ciklusa punjenja. Ostali detalji kao što su jarko LED radno svjetlo osiguravaju još veću udobnost pri radu.

- **Snažan akumulatorski udarni odvijač s vanjskim četverokutom od 1/2 cola i 800 Nm.**
- **Jedinstveni Metabo motor bez četkica za brz rad i maksimalnu učinkovitost u svakoj primjeni.**
- **Veliki okretni moment s posebno praktičnim dizajnom.**
- **Vrlo snažan za teške zadatke.**
- **Rad s malo povratnih udaraca s vrlo velikim okretnim momentom.**
- **Dvanaest razina broja okretaja i momenta za širok raspon primjena.**
- **Integrirano radno svjetlo za osvjetljavanje radnog područja.**

- **Robusno kućište od tlačno lijevanog aluminija za optimalno odvođenje topline i izdržljivost.**
- **S praktičnom kukom za remen, može se pričvrstiti na desnu ili lijevu stranu.**
- **Komplet LiHD baterija za vrhunske performanse, iznimno dugo vrijeme rada i vijek trajanja.**

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

Dio isporuke:

Uključujući 2x LiHD bateriju, punjač i metaBOX.

Napomena:

Prikladne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

Vrsta baterije	Litij-ionska
maskimalan okretni moment	800 Nm
Težina bez baterije	1,95 kg
Dimenzije prihвата za alat	1/2 col
maksimalni moment odvajanja	1200 Nm
Razine okretnog momenta	12
Opskrba energijom	Baterijski pogon
Prihvat za alat	Vanjski četverokut
Napon baterije	18 V
tipična uporaba	Heavy Duty
Pakiranje	Metabox
Konstrukcija motora	bez četkica
Kapacitet baterije	5,5 Ah
Broj sadržanih baterija	2
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Oznaka proizvođača	SSW 18 LTX 800 BL
maksimalan broj udaraca	3300 min ⁻¹
Težina uključujući bateriju	2,9 kg

Broj okretaja u praznom hodu	0 - 2575 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Udarni odvijač