

metabo**Akumulatorski udarni odvijač bez baterije, Tip: 18LTX300****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	074061 18LTX300
GTIN	4007430331892
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Veliki okretni momenti za teške zadatke.**

Akumulatorski udarni odvijači klase LTX dostupni su s maksimalnim okretnim momentom od 300 Nm, 800 Nm ili 1750 Nm. Savršeno prikladni za teške zadatke uvrtnja vijaka u svim rasponima učinka. Također su opremljeni APS (Automatic Power Shift) načinom rada:

- **Otpuštanje u APS načinu rada: sprječava otpadanje vijka/matice automatskim smanjenjem broja okretaja nakon otpuštanja.**
- **Uvrtnje u APS načinu rada: sprječava pretjerano zatezanje vijka/matice automatskim isključivanjem nakon prvog udarca.**

Svi Metabo akumulatori dolaze s 3-godišnjim jamstvom, bez obzira na broj ciklusa punjenja. Ostali detalji kao što su jarko LED radno svjetlo osiguravaju još veću udobnost pri radu.

- **Svestrani, kompaktni akumulatorski udarni odvijač s vanjskim četverokutom od 1/2 cola i 300 Nm.**
- **Jedinstveni Metabo motor bez četkica za brz rad i maksimalnu učinkovitost u svakoj primjeni.**
- **Rad s malo povratnih udaraca s vrlo velikim okretnim momentom.**
- **Dvanaest razina broja okretaja i momenta za širok raspon primjena.**
- **Integrirano radno svjetlo za osvjetljavanje radnog područja.**
- **Robusno kućište od tlačno lijevanog aluminijskog aluminija za optimalno odvođenje toplote i izdržljivost.**

· **S praktičnom kukom za remen, može se pričvrstiti na desnu ili lijevu stranu.**

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

Dio isporuke:

Bez akumulatora, punjača i transportnog kovčega.

Napomena:

Prikladne akumulatora i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

Težina bez baterije	1,1 kg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
maksimalni moment odvajanja	480 Nm
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalan okretni moment	300 Nm
Pakiranje	Metabox
Opskrba energijom	Baterijski pogon
tipična uporaba	Heavy Duty
Oznaka proizvođača	SSW 18 LTX 300 BL
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
Razine okretnog momenta	12
Konstrukcija motora	bez četkica
Napon baterije	18 V
Broj sadržanih baterija	0
Prihvat za alat	Vanjski četverokut
maksimalan broj udaraca	3750 min ⁻¹
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 2650 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Udarni odvijač