

metabo**Akumulatorski udarni odvijač bez baterije, Tip: 18LTX1750****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	074061 18LTX1750
GTIN	4061792202450
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Veliki okretni momenti za teške zadatke.**

Akumulatorski udarni odvijači klase LTX dostupni su s maksimalnim okretnim momentom od 300 Nm, 800 Nm ili 1750 Nm. Savršeno prikladni za teške zadatke uvrtnja vijaka u svim rasponima učinka. Također su opremljeni APS (Automatic Power Shift) načinom rada:

- **Otpuštanje u APS načinu rada: sprječava otpadanje vijka/matice automatskim smanjenjem broja okretaja nakon otpuštanja.**
- **Uvrtnje u APS načinu rada: sprječava pretjerano zatezanje vijka/matice automatskim isključivanjem nakon prvog udarca.**

Svi Metabo akumulatori dolaze s 3-godišnjim jamstvom, bez obzira na broj ciklusa punjenja. Ostali detalji kao što su jarko LED radno svjetlo osiguravaju još veću udobnost pri radu.

- **Izuzetno snažan akumulatorski udarni odvijač s vanjskim četverokutom od 3/4 cola i 1750 Nm.**
- **Jedinstveni Metabo motor bez četkica za brz rad i maksimalnu učinkovitost u svakoj primjeni.**
- **Zaštita od preopterećenja: štiti motor od pregrijavanja.**
- **Vrlo snažan za teške zadatke.**
- **Rad s malo povratnih udaraca s vrlo velikim okretnim momentom.**
- **Dvanaest razina broja okretaja i momenta za širok raspon primjena.**
- **Integrirano radno svjetlo za osvjetljavanje radnog područja.**

- **Robusno kućište od tlačno lijevanog aluminija za optimalno odvođenje topline i izdržljivost.**

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

Dio isporuke:

Bez akumulatora, punjača i transportnog kovčega.

Napomena:

Prikladne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	0
Razine okretnog momenta	12
Dimenzije prihvata za alat	3/4 col
maskimalan okretni moment	1750 Nm
Konstrukcija motora	bez četkica
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Napon baterije	18 V
Pakiranje	Metabox
tipična uporaba	Heavy Duty
Prihvat za alat	Vanjski četverokut
maksimalni moment odvajanja	2100 Nm
Oznaka proizvođača	SSW 18 LTX 1750 BL
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Baterijski pogon
Težina bez baterije	3 kg
maksimalan broj udaraca	2450 min ⁻¹
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 1650 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Udarni odvijač

