

**HOLEX****Garderobni ormar s podnožjem i trostrukom okretnom bravom, broj odjeljaka: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949613 3
GTIN	4067263642657
Razred artikla	92S

**Opis****Izvedba:**

Ormar za odjeću sa širinom odjeljka 300 mm s trajno zavarenom policom za šešire. Vješalica za odjeću ima 3 pomične kuke. Vrata s dijamantnim ventilacijskim otvorima i okvirom za naljepnice. S podnožjem.

Sa sigurnosnom rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

**Ventilacijski koncept:** ulaz zraka kroz stražnji pod ormara omogućuje dobru ventilaciju i sušenje u odjeljku. Dovod zraka kod posebnih ormara odvija se putem otvora iznad udubljenog podnožja.

**Standard:****DIN 4547****Lakiranje:**

Korpus svijetlo sive boje, RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakirana**. Nije moguće specijalno lakiranje.

**Napomena:**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

korisna dubina po odjeljku	477 mm
Izvedba podgradnje	Podnožje
Pločica s imenom	ne
Težina	52 kg
Širina police	298 mm
po polici za šešir korisna visina	328 mm
po odjeljku za odjeću korisna visina	1420 mm
Dubina police	477 mm
za lokot s Ø luka do	6 mm
korisna širina po odjeljku	240 mm
Visina	1950 mm
Dubina	500 mm
Kosi krov	ne
Ventilacijski otvori na vratima	da
Izvedba brave	Sigurnosni okretni zasun
za lokot	da
Standard	DIN 4547
Moguće posebno lakiranje	ne
Broj šipki za odjeću	1
Broj odjeljaka	3
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
širina	900 mm
Broj polica, fiksnih	1
Debljina materijala	0,8 mm
Kut otvaranja vrata	110 stupanj
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću

