

HOLEX**Garderobni ormar s nastavkom za kosi krov, podnožjem i trostrukom okretnom bravom, broj odjeljaka: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949631 3
GTIN	4067263642770
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Ormar za odjeću s nagnutim krovom koji sprječava polegnuće predmeta. Širina odjeljka 300 mm s trajno zavarenom policom za šešire. Vješalica za odjeću ima 3 pomične kuke. Vrata s dijamantnim ventilacijskim otvorima i okvirom za naljepnice.

S podnožjem.

Sa sigurnosnom rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Korpus svijetlo sive boje, RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakirana**. Nije moguće specijalno lakiranje.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Ventilacijski otvori na vratima	da
Izvedba brave	Sigurnosni okretni zasun
Fronte za ormar	s krilnim vratima od punog lima
Izvedba podgradnje	Podnožje
Kosi krov	da
po polici za šešir s kosim krovom korisna visina	328 mm
Težina	57 kg

po odjeljku za odjeću korisna visina	1420 mm
Širina police	298 mm
korisna dubina po odjeljku	477 mm
Broj polica, fiksnih	1
Dubina	500 mm
Stražnja visina	2180 mm
Standard	DIN 4547
za lokot	da
Dubina police	477 mm
Moguće posebno lakiranje	ne
Prednja visina	1950 mm
korisna širina po odjeljku	240 mm
za lokot s Ø luka do	6 mm
širina	900 mm
Broj šipki za odjeću	1
Broj odjeljaka	3
Debljina materijala	0,8 mm
Kut otvaranja vrata	110 stupanj
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću