

HOLEX**Ormar za odjeću s kosim krovom i plastičnim nogama i trostrukom okretnom bravom, broj odjeljaka: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949633 3
GTIN	4067263642831
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Ormar za odjeću s nagnutim krovom koji sprječava polegnuće predmeta. Širina odjeljka 300 mm s trajno zavarenom policom za šešire. Vješalica za odjeću ima 3 pomične kuke. Vrata s dijamantnim ventilacijskim otvorima i okvirom za naljepnice.

S plastičnim nogama.

Sa sigurnosnom rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Korpus svijetlo sive boje, RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakirana**. Nije moguće specijalno lakiranje.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Dubina	500 mm
Ventilacijski otvori na vratima	da
za lokot s Ø luka do	6 mm
Izvedba brave	Sigurnosni okretni zasun
Težina	57 kg
širina	900 mm
Prednja visina	1950 mm

po odjeljku za odjeću korisna visina	1420 mm
korisna dubina po odjeljku	477 mm
Standard	DIN 4547
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Kosi krov	da
Broj polica, fiksnih	1
Broj šipki za odjeću	1
Stražnja visina	2180 mm
po polici za šešir s kosim krovom korisna visina	328 mm
Širina police	298 mm
Izvedba podgradnje	Čelične noge
Dubina police	477 mm
korisna širina po odjeljku	240 mm
Moguće posebno lakiranje	ne
Broj odjeljaka	3
za lokot	da
Debljina materijala	0,8 mm
Kut otvaranja vrata	110 stupanj
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću