

HOLEX**Ormar za odjeću s kosim krovom i plastičnim nogama i trostrukom okretnom bravom, broj odjeljaka: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949633 4
GTIN	4067263642848
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Ormar za odjeću s nagnutim krovom koji sprječava polegnuće predmeta. Širina odjeljka 300 mm s trajno zavarenom policom za šešire. Vješalica za odjeću ima 3 pomične kuke. Vrata s dijamantnim ventilacijskim otvorima i okvirom za naljepnice.

S plastičnim nogama.

Sa sigurnosnom rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Korpus svijetlo sive boje, RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakirana**. Nije moguće specijalno lakiranje.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Standard	DIN 4547
Fronte za ormar	s krilnim vratima od punog lima
Ventilacijski otvori na vratima	da
korisna dubina po odjeljku	477 mm
Širina police	298 mm
Prednja visina	1950 mm
Težina	75 kg

Moguće posebno lakiranje	ne
Stražnja visina	2180 mm
Broj polica, fiksnih	1
Broj odjeljaka	4
Kosi krov	da
Izvedba brave za lokot	Sigurnosni okretni zasun da
za lokot s Ø luka do	6 mm
Broj šipki za odjeću širina	1 1200 mm
Izvedba podgradnje	Čelične noge
po polici za šešir s kosim krovom korisna visina	328 mm
Dubina po odjeljku za odjeću korisna visina	500 mm 1420 mm
Dubina police korisna širina po odjeljku	477 mm 240 mm
Debljina materijala	0,8 mm
Kut otvaranja vrata	110 stupanj
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću