

HOLEX**Garderobni ormar s klupom i trostrukom okretnom bravom, broj odjeljaka: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949635 4
GTIN	4067263642909
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Garderobni ormar s klupom. Širina odjeljaka 300 mm s trajno zavarenom policom za šešire. Vješalica za odjeću ima 3 pomične kuke. Vrata s dijamantnim ventilacijskim otvorima i okvirom za naljepnice. Daske za sjedište standardno su izrađene od bukve, profila cca 60x30 mm, blanžano sa svih strana, s gornje strane zaobljeno, premazano prozirnim lakom.

Sa sigurnosnom rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Korpus svijetlo sive boje, RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakirana**. Okvir sjedala, crno-sivo, prevučen. Nije moguće specijalno lakiranje.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

po polici za šešir korisna visina	328 mm
-----------------------------------	--------

Širina police	298 mm
Klupa za sjedenje, dubina	315 mm
Dubina	500 mm
po odjeljku za odjeću korisna visina	1270 mm
Visina	2120 mm
Težina	75 kg
Klupa za sjedenje, visina	450 mm
Dubina police	477 mm
Broj odjeljaka	4
širina	1200 mm
korisna dubina po odjeljku	477 mm
korisna širina po odjeljku	240 mm
Debljina materijala	0,8 mm
Kut otvaranja vrata	110 stupanj
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću