

**HOLEX****Ormar za odjeću s kosim krovom, klupom za sjedenje i trostrukom okretnom bravom, broj odjeljaka: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949651 3
GTIN	4067263642954
Razred artikla	92S

**Opis****Izvedba:**

Ormar za odjeću s nagnutim krovom koji sprječava polegnuće predmeta. Širina odjeljka 300 mm s trajno zavarenom policom za šešire. Stalak za odjeću ima 3 pomične kuke. Vrata s dijamentnim ventilacijskim otvorima i okvirom za naljepnice. Daske za sjedište na klupi standardno su izrađene od bukve, profila cca 60x30 mm, blanžano sa svih strana, s gornje strane zaobljeno, premazano prozirnim lakom.

Sa sigurnosnom rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

**Standard:****DIN 4547****Lakiranje:**

Korpus svijetlo sive boje, RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakirana**. Okvir sjedala, crno-sivo, prevučen. Nije moguće specijalno lakiranje.

**Tehnički opis**

Klupa za sjedenje, dubina	315 mm
---------------------------	--------

Dubina	500 mm
Dubina police	477 mm
korisna širina po odjeljku	240 mm
Širina police	298 mm
širina	900 mm
po odjeljku za odjeću korisna visina	1270 mm
po polici za šešir korisna visina	328 mm
Broj odjeljaka	3
Klupa za sjedenje, visina	450 mm
Prednja visina	2120 mm
Stražnja visina	2350 mm
Težina	63 kg
korisna dubina po odjeljku	477 mm
Širina klupe za sjedenje	900 mm
Kut otvaranja vrata	110 stupanj
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću