



## motalica za kabele čelična jezgra40N



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081106 40N
GTIN	4007123638857
Razred artikla	08B

### Opis

#### Izvedba:

Motalice za kabele u skladu su sa specifikacijama DGUV I 203-006 (ranije BGI 608).

Robusna motalica za kabele s čeličnim tijelom valjka od lima, s prednjim i prednjim i prednjim zaštićenim leđima.

#### Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od  $\varnothing > 1$  mm, ali alate i žice treba držati podalje.

### Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Duljina kabela	40 m
Razred kabla	H07RN-F
Struktura kabla	3G1,5
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI
Materijal kabla	Neopren

Broj utičnica	4
Nazivna snaga, odrolano	3500 (16A) W
Dostupan sustav za dijagnostiku	da
IP-klasa zaštite	IP 44
Materijal za kućišta	Čelik
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele