



motalica za kabele čelična jezgra50B



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081106 50B
GTIN	4007123638888
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Motalice za kabele u skladu su sa specifikacijama DGUV I 203-006 (ranije BGI 608).

Robusna motalica za kabele s čeličnim tijelom valjka od lima, s prednjim i prednjim i prednjim zaštićenim leđima.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od $\varnothing > 1$ mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Tehnički opis

Nazivna snaga, odrolano	3500 (16A) W
Struktura kabla	3G1,5
IP-klasa zaštite	IP 44
Materijal kabla	Poliuretan
Razred kabla	H07BQ-F
Dostupan sustav za dijagnostiku	da

otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI
Broj utičnica	4
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Duljina kabela	50 m
Materijal za kućišta	Čelik
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele