

Garant

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264838 DM/5
GTIN	4067263707882
Razred artikla	29D

Opis

Odgovara:

Prihvati držača za tokarenje br. 264930; 264934 i 264938.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim priхватima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Tehnički opis

Sustav	DM
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	50 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	269028 49
Promjer	40 mm
Ukupna duljina L	27 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SCLCR
Kut rezne oštrice	95 stupanj
Udaljenost vrha od osi	27 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204.
Seriya	Master Mute
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava