

**Garant****GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: DM/10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264838 DM/10
GTIN	4067263707936
Razred artikla	29D

**Opis****Izvedba:**

Za izmjenjive rezne pločice za tokarenje navoja veličine 22.

**Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 264930; 264934 i 264938.

**Napomena:**

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim priхватima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	30 mm
Serija	Master Mute
Promjer	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	22
Udaljenost vrha od osi	25,7 mm
Sustav	DM

Vijak za izmjenjivu pločicu	269028 51
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	47 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SIR
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava