

Garant

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264838 DM/3
GTIN	4067263707868
Razred artikla	29D

Opis

Odgovara:

Prihvati držača za tokarenje br. 264930; 264934 i 264938.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim priхватima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Tehnički opis

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	50 mm
Udaljenost vrha od osi	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TN.. 1604.
Kut rezne oštrice	91 stupanj
Podložna pločica	269005 15
Vijak koljenaste poluge	259018 19
Koljenasta poluga	259015 20
Promjer	40 mm

Ukupna duljina L	26 mm
Serijska	Master Mute
ISO kod izmjenjiva rezna glava	PTFNR
Sustav	DM
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava