

Garant

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264838 DM/2
GTIN	4067263707851
Razred artikla	29D

Opis

Odgovara:

Prihvati držača za tokarenje br. 264930; 264934 i 264938.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim priхватima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Tehnički opis

Promjer	40 mm
Sustav	DM
Koljenasta poluga	259015 19
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Serija	Master Mute
ISO kod izmjenjiva rezna glava	PDUNR
Vijak koljenaste poluge	259018 18
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	50 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506.
Ukupna duljina L	26 mm
Kut rezne oštrice	93 stupanj
Podložna pločica	269005 14
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava