

Garant

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264838 DM/7
GTIN	4067263707905
Razred artikla	29D

Opis

Odgovara:

Prihvati držača za tokarenje br. 264930; 264934 i 264938.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim priхватima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 16T3..
Kut rezne oštrice	93 stupanj
Sustav	DM
Promjer	40 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	50 mm
Udaljenost vrha od osi	32 mm
Ukupna duljina L	27 mm
Seriya	Master Mute

Vijak za izmjenjivu pločicu	269028 50
ISO kod izmjenjiva rezna glava	STFCR
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava