

Garant**GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: DM/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264838 DM/4
GTIN	4067263707875
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 264930; 264934 i 264938.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim priхватima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Tehnički opis

Sustav	DM
Serija	Master Mute
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	50 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	PWLNLR
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 18
Koljenasta poluga	259015 18

Ukupna duljina L	26 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804.
Podložna pločica	269005 16
Kut rezne oštrice	95 stupanj
Promjer	40 mm
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava