

Garant**GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, lijeva, Sustav/tip: DM/10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264839 DM/10
GTIN	4067263708032
Razred artikla	29D

Opis**Izvedba:**

Za izmjenjive rezne pločice za tokarenje navoja veličine 22.

Odgovara:

Prihvati držača za tokarenje br. 264930; 264934 i 264938.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	269028 51
Udaljenost vrha od osi	25,7 mm
Ukupna duljina L	30 mm
Sustav	DM
Promjer	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	22
Serijski broj	Master Mute
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	47 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SIL
Primjena	lijeva
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

