

**Garant****GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, lijeva, Sustav/tip: DM/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264839 DM/4
GTIN	4067263707974
Razred artikla	29D

**Opis****Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 264930; 264934 i 264938.

**Napomena:**

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim priхватima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	27 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	PWLNL
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804.
Podložna pločica	269005 16
Vijak koljenaste poluge	259018 18
Serija	Master Mute
Promjer	40 mm
Kut rezne oštrice	95 stupanj
Sustav	DM
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	50 mm
Ukupna duljina L	26 mm
Koljenasta poluga	259015 18
Primjena	lijeva
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Rezna glava