

**Garant**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264839 DM/2
GTIN	4067263707950
Razred artikla	29D

## Opis

Odgovara:

Prihvati držača za tokarenje br. 264930; 264934 i 264938.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim priхватima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

## Tehnički opis

ISO kod izmjenjiva rezna glava	PDUNL
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$	50 mm
Ukupna duljina L	26 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 18
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506.
Sustav	DM
Kut rezne oštrice	93 stupanj

Podložna  pločica	269005 14
Seriya	Master Mute
Promjer	40 mm
Koljenasta poluga	259015 19
Primjena	lijeva
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava