

metabo**Akumulatorska bušilica-odvijač bez baterije s Quick sustavom, Tip: BSLBLQ****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	070271 BSLBLQ
GTIN	4061792122727
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Akumulatorska bušilica-odvijač sa i bez Metabo Quick sustava.**

Quick sustav štedi mnogo vremena prilikom često mijenjanju između bušenja i vijaka. Za nekoliko sekundi, bušača glava sa svrdlom zamijeni se s držačem za bitove bez ikakvih alata. Ako već imate baterije, odaberite **između kompletnog opremanja** od 2 kompleta baterija, punjača i robusnog plastičnog kućišta ili **uređaja bez pribora**. Naravno, možete kupiti i baterije i punjače zasebno. Usput, svi paketi baterija tvrtke Metabo **pokriveni su jamstvom od 3 godine**, bez obzira na broj ciklusa punjenja.

Dodatni detalji kao što su jako **LED radno svjetlo** i praktična **kopča za remen** pružaju još veću udobnost tijekom rada.

- **Bušilica odvijač bez četkica izuzetno kompaktnog dizajna za univerzalnu primjenu.**
- **Metabo Quick-System: Brza promjena prihvata za alat i sam alat za fleksibilni rad.**
- **S praktičnom kukom za remen i držačem nastavaka, po izboru se može fiksirati na desno ili lijevo.**

Za najteže primjene preporučujemo tipove bez četkica koje možete odmah prepoznati po „BL” na znaku. Imaju i zaštitu od preopterećenja toplinom koja štiti motor od pregrijavanja.

Prednost:**100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.**

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

Dio isporuke:

Uključuje brzoizmjenjivu bušaću glavu bez akumulatora i punjača.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Broj sadržanih baterija	0
maskimalan okretni moment tvrdo	60 Nm
Pakiranje	Metabox
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Konstrukcija motora	bez četkica
Napon baterije	18 V
Oznaka proizvođača	BS 18 L BL Q
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	32 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maskimalan mekani okretni moment	25 Nm
tipična uporaba	Medium
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 550 min ⁻¹
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 1850 min ⁻¹
Težina uključujući bateriju	1,4 kg
Težina bez baterije	0,92 kg
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18V
USP2	Motor bez četkica, stezni raspon brzostezne glave 1.5-13, bez baterije

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora Tip ASC55	073890 ASC55
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 5,2 Ah	073870 5,2
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 2 Ah	073870 2
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 4 Ah	073870 4