

**metabo****Akumulatorska bušilica-odvijač s litij-ionskim akumulatorom, Tip: BSLBL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	070260 BSLBL
GTIN	4007430337528
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:****Akumulatorska bušilica-odvijač sa i bez sustava Metabo Quick.**

**Sustav Quick štedi mnogo vremena** kada se često mijenjate između bušenja i uvrtnja. U samo nekoliko sekundi, stezna glava sa svrdlom se može zamijeniti za držač bitova i bit, bez ikakvog alata.

Birajte između **kompletne opreme** s 2 akumulatora, punjačem i robusnim plastičnim koferom ili **stroja bez pribora** u kutiji ako već imate nekoliko akumulatora. Naravno, akumulatori i punjače možete kupiti i zasebno. Svi Metabo akumulatori dolaze s **3-godišnjim jamstvom**, bez obzira na broj ciklusa punjenja.

Ostali detalji kao što su jarko **LED radno svjetlo** i praktična **kuka za remen** osiguravaju još veću udobnost pri radu.

- **Bušilica odvijač bez četkica izuzetno kompaktnog dizajna za univerzalnu primjenu.**
- **Integrirano LED radno svjetlo s funkcijom AFTERGLOW za optimalnu svjetlinu u radnom području.**
- **S praktičnom kukom za remen i držačem nastavaka, po izboru se može fiksirati na desno ili lijevo.**

Za najteže primjene preporučujemo tipove bez četkica koje možete odmah prepoznati po „BL” na znaku. Imaju i zaštitu od preopterećenja toplinom koja štiti motor od pregrijavanja.

**Prednost:****100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.**

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System“.

**Dio isporuke:**

Uključujući brzu steznu glavu, 2 × bateriju, punjač i metaBOX.

**Napomena:**

Prikladne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

## Tehnički opis

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	32 mm
tipična uporaba	Medium
Broj sadržanih baterija	2
Konstrukcija motora	bez četkica
maskimalan mekani okretni moment	25 Nm
Oznaka proizvođača	BS 18 L BL
maskimalan okretni moment tvrdo	60 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Pakiranje	Metabox
Vrsta baterije	Litij-ionska
Napon baterije	18 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Kapacitet baterije	2 Ah
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 1850 min <sup>-1</sup>
Težina bez baterije	0,87 kg
Težina uključujući bateriju	1,3 kg
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18V
USP2	Stezni raspon brzostezne bušaće glave 1.5-13, u METABOX-u.

---

**Pribor**

Uređaj za punjenje akumulatora Tip ASC55	073890 ASC55
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 5,2 Ah	073870 5,2
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 4 Ah	073870 4
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 2 Ah	073870 2