

metabo**Akumulatorska bušilica-odvijač s litij-ionskim akumulatorom, Tip: BSLTXBLI**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070260 BSLTXBLI
GTIN	4061792187764
Razred artikla	03D

Opis

Izvedba:

Akumulatorska bušilica-odvijač sa i bez sustava Metabo Quick.

Sustav Quick štedi mnogo vremena kada se često mijenjate između bušenja i uvrtnja. U samo nekoliko sekundi, stezna glava sa svrdlom se može zamijeniti za držač bitova i bit, bez ikakvog alata.

Birajte između **kompletne opreme** s 2 akumulatora, punjačem i robusnim plastičnim koferom ili **stroja bez pribora** u kutiji ako već imate nekoliko akumulatora. Naravno, akumulatore i punjače možete kupiti i zasebno. Svi Metabo akumulatori dolaze s **3-godišnjim jamstvom**, bez obzira na broj ciklusa punjenja.

Ostali detalji kao što su jarko **LED radno svjetlo** i praktična **kuka za remen** osiguravaju još veću udobnost pri radu.

- **Preklopni impulsni rad za odvrtnje zaglavljenih vijaka i bušenje na glatkim površinama.**
- **Precizno zaustavljanje: Elektronička spojnica okretnog momenta s povećanom preciznošću za precizan i osjetljiv rad.**
- **Akumulatorska bušilica odvijač bez četkica s maksimalnim radnim značajkama za najzahtjevnije primjene.**
- **Precizno zaustavljanje: Elektronička spojnica okretnog momenta s povećanom preciznošću za precizan i osjetljiv rad.**
- **Zaštita od preopterećenja: Štiti motor od pregrijavanja.**

- **Elektroničko sigurnosno isključivanje:** Nema trzaja prilikom blokiranja bušilice radi visoke zaštite korisnika.
- **Integrirano LED radno svjetlo s funkcijom AFTERGLOW** za optimalnu svjetlinu u radnom području.
- **S praktičnom kukom za remen i držačem nastavaka, po izboru se može fiksirati na desno ili lijevo.**

Za najteže primjene preporučujemo tipove bez četkica koje možete odmah prepoznati po „BL” na znaku. Imaju i zaštitu od preopterećenja toplinom koja štiti motor od pregrijavanja.

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.

Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

Dio isporuke:

Uključujući brzu steznu glavu, 2 x bateriju, punjač i metaBOX.

Napomena:

Prikladne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	BS 18 LTX BL I
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska
Napon baterije	18 V
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
tipična uporaba	Heavy Duty
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	68 mm
Kapacitet baterije	4 Ah
Pakiranje	Metabox
maskimalan okretni moment tvrdo	130 Nm
Konstrukcija motora	bez četkica
maskimalan mekani okretni moment	65 Nm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Broj sadržanih baterija	2
Težina bez baterije	1,7 kg

Težina uključujući bateriju	2,4 kg
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 550 min ⁻¹
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 2000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18V
USP2	Stezni raspon brzostezne bušaće glave 1.5-13, u METABOX-u.

Pribor

Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 2 Ah	073870 2
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 5,2 Ah	073870 5,2
Aku. blokLi-Power kapacitet baterije 4 Ah	073870 4
Uređaj za punjenje akumulatora Tip ASC55	073890 ASC55